

Link do produktu: <https://akmed.pl/poduszka-pneumatyczna-przeciwodleżynowo-stabilizacyjna-adjuster-o2-p-1311.html>



Poduszka pneumatyczna przeciwodleżynowo-stabilizacyjna. ADJUSTER O2

Numer katalogowy	ADJUSTER O2
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Układ komór i budowa Adjustera O2 powoduje , że jest idealna dla osób z asymetrycznymi postawami i przy amputacjach kończyn. Automatycznie koryguje niewielkie skręcenia miednicy i pozwala na indywidualne dopasowanie powierzchni nawet do ekstremalnych deformacji kręgosłupa. Kiedy szukasz wysokiego poziomu komfortu, optymalnej ochrony i stabilności skóry Adjuster O2 jest zawsze dobrym wyborem. Konstrukcja umożliwia całkowite zanurzenie, równomiernie rozkłada ciśnienie i zapobiega przesuwaniu się do przodu minimalizując siły ścinające.

W CAŁOŚCI DAJĄCA SIĘ PRAĆ W PRALCE.

Z higienicznego punktu widzenia, bardzo ważnym jest , że poduszkę można wyprać. Zwłaszcza w przypadkach gdzie występuje nie trzymanie moczu. Utrudnieniem jest konieczność usuwania zawartości poduszki przed praniem. Nowa poduszka ADJUSTER O2 pozwala umieścić ją w pralce w całości. Komórki SmartCells , które wypełniają poduszkę nie muszą być usuwane przed praniem. Dlatego poduszka jest idealna do stosowania w domach pomocy społecznej, oraz dla każdego, kto wymaga maksymalnej czystości poduszki. Poduszka ADJUSTER O2 jest pierwszą poduszką , którą można prać w całości w pralkach bez używania specjalnych worków do prania.

100% ODDYCHALNOŚCI I WENTYLACJI.

Otwarta struktura poduszki ADJUSTER O2 zapewnia 100% oddychalności i wentylacji. Korzystanie z oddychającej poduszki poprawia kontrolę temperatury i wilgotności, zwiększa wygodę , zmniejsza działanie tarcia i sił ścinających na deformowanie tkanki, co zmniejsza ryzyko powstania odleżyn.

EFEKT PUDŁA.

Poduszka posiada zamek błyskawiczny po środku, To pozwala na lepsze zachowanie swojej objętość, co zatem wpływa na zwiększenie wsparcia i zmniejsza ryzyko wyslizgiwania się komórek SmartCells™ spod użytkownika. Efekt Pudła pozwala również terapeutom dostosować ilość komórek (dosypywanie lub usypywanie, tylko wtedy, gdy jest to konieczne), gdy użytkownik pozostaje w pozycji siedzącej na poduszce.

UNIKALNA KONSTRUKCJA.

ADJUSTER O2 składa się z 5 komór, każda spełniająca własną funkcję. Dzięki unikalnej konstrukcji, poduszka zapewnia skuteczny rozkład ciśnienia, co czyni z niej idealną przeciwoleżynową poduszką ale również korekcyjną przy deformacjach. Anatomicznie ukształtowana powierzchnia siedziska zapewnia wysoki poziom stabilizacji i wspierania optymalnego pozycję siedzenia. Komórki SmartCells posiadają specyficzny kształt i budowę, który w sposób optymalny zapewnia skuteczność. Od października 2017 mają dożywotnia gwarancję wytrzymałościową

WYGODNA PĘTELKA DO SUSZENIA.

Z tyłu poduszki jest specjalna pętka. Używa się jej do powieszenia poduszki ADJUSTER O2 w celu wysuszenia po wypraniu. Pętka również pełni inną dodatkową rolę, pozwala na prawidłowe założenie wierzchniego pokrowca na poduszkę i na orientowanie się gdzie jest tył poduszki a gdzie przód.

SPECJALNY POKROWIEC WIERZCHNI O2.

Poduszka ADJUSTER O2 jest dostarczana z dwoma wierzchnimi pokrowcami. Wykonane są z oddychającego, elastycznego materiału i obejmują tylko górną część poduszki wózka inwalidzkiego. Spód poduszki pozostaje całkowicie otwarty, aby umożliwić poduszce przewiewność w sposób ciągły. Oznacza to optymalną wentylację i wygodę dla użytkownika. Dostarczane są dwa pokrowce - zawsze jeden będzie czysty.

Poduszki ADJUSTER O2 występują w dwóch grubościach 6 cm i 10 cm.

Dodatkowe zalety:

- optymalne zanurzenie i stabilizacja,
- wygoda i idealny rozkład ciśnienia,
- zapobiega ześlizgiwaniu się - minimalizuje siły ścinające,
- doskonałe pozycjonowanie uda,
- doskonała stabilizacja miednicy,
- niska waga : 534g - 769g w zależności od rozmiaru,
- wytrzymałość do 250 kg,
- łatwa w użyciu,
- łatwa w utrzymaniu w czystości, można prać w całości w pralce w 60°,
- ogromna trwałość - dożywotnia gwarancja na komórki SmartCell,
- nie ma konieczności dopompowywania i okresowego sprawdzania poziomu ciśnienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (cm x cm): 40cmx40cm , 40cmx45cm , 43cmx43cm , 45cmx40cm , 45cmx45cm , 45cmx50cm , 50cmx45cm , 50cmx50cm