

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-aktywny-ze-stopow-lekkich-avanti-1736-p-5704.html>



## Wózek aktywny ze stopów lekkich AVANTI 1.736

Numer katalogowy	<b>1.736</b>
Producent	<b>Meyra</b>

### Opis produktu

Avanti jest wózkiem aktywnym na pojedynczym krzyżaku występującym w trzech wielkościach ramy oraz posiadającym przystępną cenę.

Charakteryzuje się on prostą budową. Posiada odchylane i zdejmowane podnóżki. Opcjonalnie dostępny jest także podnóżek jednoczęściowy.

Rama wózka wykonana jest głównie z elementów aluminiowych z niewielkim udziałem części stalowych.

Wózki Avanti mogą być wyposażone w sportowe aluminiowe boczki z wkładką neoprenową, a także w boczki z podłokietnikami z regulacją wysokości. Można także wybrać zdejmowane i odchylane boczki, które ułatwiają przesiadanie się.

Zastosowanie regulowanego zagłówka, pelot oraz kamizelki stabilizującej pozwala na dopasowanie wózka do potrzeb pacjenta i zagwarantowanie prawidłowej pozycji.

Widelec kół przednich daje możliwość regulacji jego kąta wobec podłoża, co jest niezwykle istotne przy modyfikacjach przedniej wysokości wózka. Warioblok będący miejscem montażu osi kół tylnych daje możliwość zmiany tylnej wysokości siedziska, a poprzez to lepsze dopasowanie do charakteru jazdy i gabarytów użytkownika.

Dla dużych osobowości dostępny jest wózek w wersji XXL o dopuszczalnej wadze użytkownika do 160kg i szerokości siedziska do 58cm

#### **CECHY:**

- aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- regulacja wysokości i kąta siedziska,
- poduszka na siedzisku 3 cm,
- możliwość regulacji środka ciężkości,
- boczek aktywny,
- koła przednie pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru,
- koła tylne pełne lub pompowane, rozmiar do wyboru,
- podnóżki uchylne, zdejmowane z możliwością regulacji długości podudzia,
- pas podudzia,

- hamulce dociskowe,
- ciągi aluminiowe lub stalowe,
- 4 kolory ramy: srebrny metalik, czarny matowy, niebieski ciemny metalik, czerwony jaskrawy.

#### OPCJE:

- możliwość regulacji kąta nachylenia kół tylnych (montaż camber),
- podwójny ciąg,
- hamulec jednostronny lub bębnowy,
- zagłówki,
- pas bezpieczeństwa,
- uchwyt na kule, laskę,
- kółka antywywrotne,
- 4 dodatkowe kolory ramy: czerwony metalik z efektem brilliant, biały, mokka metalik, czarny metalik

	<b>Rama krótka</b>	<b>Rama średnia</b>	<b>Rama długa XXL</b>
Szerokość siedziska (cm)	30-36	36-58	36-58
Szerokość wózka (cm)		Szerokość siedziska + 18	
Szerokość po złożeniu (cm)		28	
Głębokość siedziska (cm)	33-38	35-46	48-53
Wysokość siedziska przód(cm)	42,5-49,5	44-56	44-56
Wysokość całkowita (cm)	83	92	92
Wysokość oparcia (cm)	34-40	38-44	38-44
Wysokość podłokietników (cm)	16,5-24	20-29	20-29
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm)	88/66	104/77	112/85

Maksymalna waga użytkownika (kg)	75/135/160
Minimalna waga wózka (kg)*	12/13/14
Tylne koła średnica	22"/24"

\* W zależności od wybranych opcji

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** czarny matowy , czerwony jaskrawy , niebieski ciemny metalik , srebrny metalik