

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-aktywny-ze-stopow-lekkich-dla-dzieci-brix-1123-p-5716.html>



Wózek aktywny ze stopów lekkich dla dzieci BRIX 1.123

Numer katalogowy **1.123**

Producent **Meyra**

Opis produktu

Aktywny wózek dla dzieci o nowoczesnym, bardzo ciekawym wzornictwie.

Kolorystyka ramy, tapicerki, poduszki zintegrowana w odcieniach: czerwona, żółta, niebieska, pomarańczowa. Stała, aluminiowa rama w trzech długościach mini, midi, maxi. Boczne, płaskie, ergonomiczne profile ramy o budowie łukowej stanowią zintegrowaną, funkcjonalną całość i jednocześnie wspólny stelaż dla: regulowanego kątowno oparcia z regulacją pasami, regulowanej głębokości siedziskahamulców dociskowych (opcjonalnie dla osoby towarzyszącej), stopnia podnóżka z możliwością ustawienia kąta, głowicy widelca koła przedniego.

- Regulacja głębokości siedziska przy pomocy klipsów – bez narzędzi.
- Uchwyt do pchania wózka w trzech kształtach o regulowanej wysokości i składany.
- Boczki zdejmowane, przezroczyste z tworzywa sztucznego.
- W komplecie kółko podporowe.
- Pasy bezpieczeństwa, osłona na szprychy dostępne opcjonalnie.

Dla dużych dzieci i osób o niewielkim wzroście dostępna jest rama MAXI. Jest to konstrukcja i rozwiązania techniczne identyczne jak w modelu BRIX 1.123 z kołami 24" bez uchwytu do pchania wózka i z bardziej stonowaną kolorystyką tapicerki i ramy.

Zastosowanie regulowanego zagłówka, pelot oraz kamizelki stabilizującej pozwala na dopasowanie wózka do potrzeb pacjenta i zagwarantowanie prawidłowej pozycji.

CECHY:

- aluminiowa stała rama,
- poduszka na siedzisku 3 cm,
- oparcie z regulacją napiętości pasami,
- regulacja głębokości siedziska za pomocą rzepów,
- regulowany kąt oparcia,
- przezroczysty boczek z nadkolem, zdejmowany,

- rączka z regulacją kąta – składana
- koła przednie pełne, rozmiar do wyboru,
- koła tylne wysokociśnieniowe 8 bar, różne rozmiary,
- kąt nachylenia kół tylnych 6°, 11° do wyboru (camber),
- ciągi aluminiowe lub ze stali nierdzewnej,
- jednoczęściowy podnóżek z możliwością regulacji długości, głębokości oraz kąta,
- hamulce dociskowe,
- kółka antywywrotne,
- cztery kolory tapicerki,
- 7 kolorów ramy: srebrny metalik z efektem brilliant, czarny matowy, intensywnie czerwony, intensywnie żółty, intensywnie pomarańczowy, zielony metalik z efektem reflex, pomarańczowy metalik z efektem reflex.

OPCJE:

- przednie koła świecące,
- ciąg Maxgrepp,
- hamulec dla opiekuna,
- osłony na szprychy,
- pasy czteropunktowe,
- kamizelka stabilizująca,
- zagłówek,
- pasy odwodzące.

Szerokosc siedziska (cm)	18 20 22 24 26 28 30 32 34 36	Maksymalna waga uzytkownika	120
		(kg)	
Szerokosc wózka (cm)	szer. siedziska + 28 (dla 6°) / szer. siedziska + 36 (11°)	Minimalna waga wózka (kg)*	18
Glebokosc siedziska (cm)	18/20/22/24/26/28/30/32/34/36	Tylne koło średnica	20"/22"/24"
Wysokosc siedziska przód/tyl (cm)	36-50/33-51		
Wysokosc calkowita (cm)	67,5		
Wysokosc oparcia (cm)	20/22/24/26/28/30/32/34		
Długosc z podnóżkiem (cm)	65-67,5 zależy od długości ramy, wielkości kół i pozycji osi		

* W zależności od wybranych opcji