

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-inwalidzki-elektryczny-b400-p-7404.html>

Wózek inwalidzki elektryczny B400



Numer katalogowy

9565

Producent

Ottobock

Opis produktu

Solidna konstrukcja B400 zapewniająca komfort i bezpieczeństwo jazdy

B400 powstał dzięki doświadczeniu naszych inżynierów, oraz opinii użytkowników. Celem opracowania B400 było stworzenie wielofunkcyjnego towarzysza podróży, który zapewni wygodę i bezpieczeństwo. Całość wieńczy nowoczesny desing. Obecnie można wybrać lakierowanie w kolorze kremowym z brązowym napisem bądź w klasycznym czarnym ze srebrnym napisem.

Oczywiście B400 wyposażony jest w sprawdzoną jednostkę sterującą P&G VR2 w celu dostosowania do Twoich indywidualnych potrzeb, a także z poręczny zestaw mocujący do transportu w pojeździe.

Nowością w tej klasie są siedzenia junior dostosowane specjalnie do potrzeb Twojego dziecka. Oznacza to, B400 nie jest już tylko dla osób dorosłych i młodzieży, ale jest również idealnym codziennym towarzyszem dla dzieci.

Na zdjęciu zaprezentowano wózek z wyposażeniem dodatkowym.

Korzyści w skrócie:

Kompaktowy i zwrotny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Wewnątrz lub na zewnątrz, z B400 zawsze jesteś na właściwej drodze. Dzięki kompaktowej i stabilnej konstrukcji, ten mały i wszechstronny wózek jest idealny do codziennych potrzeb - w domu, na zakupy lub w restauracji.

Wymiary - oczywisty plus

Dzięki kompaktowej całkowitej wielkości zaledwie 580 mm, może zmieścić się nawet w najwęższych korytarzach. Niska wysokość siedzenia 450 mm oznacza, że siedzenie przy stolikach, biurkach i stanowiskach pracy nie jest problemem.

Opcje regulacji siedzenia

Regulacja wysokości siedzenia

B400 jest dostępny z opcjonalną regulacją wysokości siedziska do 20 cm

Regulacja kąta oparcia

Możesz wybierać między mechanicznymi i elektrycznymi opcjami regulacji kąta oparcia. Obie opcje oferują zakres dostosowania się do 30 °.

Siedzenie i poduszki

Dla B400, można wybierać między standardowym i wyprofilowanym fotelem. Standardowy fotel Junior to nowość, umożliwiającą korzystanie z B400 również dzieciom.

B400 jest oferowany ze standardowym siedzeniem. Możesz to wybrać z naszej szerokiej selekcji siedzisk.

Dane techniczne dla B400

Maksymalna prędkość	6 km/h
Pojemność baterii	62 Ah (C20) baterie AGM
Zasięg	35 km
Czas ładowania baterii	max. 10 h
Ciężar użytkownika	140 kg
Waga netto	95 kg
Wysokość przeszkody, którą wózek jest w stanie pokonać	50 / 100 mm (z pomocą asystora ułatwiającego wspinanie się po schodach)
Zdolność pokonywania przeszkód	12 %
Szerokość	580 mm
Długość łącznie z podnóżkami	1080 mm
Promień skrętu	870 mm
Wysokość siedzenia	Wysokość siedzenia (bez poduszki), przy 3° pochyleniu siedzenia: 400/450/500 mm
Szerokość siedzenia	Siedzenie standardowe: 340-480 mm siedzenie profilowane: 380-480 mm
Głębokość siedzenia	Siedzenie standardowe: 340-500 mm Siedzenie profilowane: 360-480 mm
Pochylenie siedzenia	0° / 3° / 6°
Wysokość podłokietnika	225-350 mm
Wysokość oparcia	450/500 mm
Kąt oparcia	-9° / 1° / 11° / 21° or 0° / 10° / 20° / 30°
Długość podudzia	250-490 mm (standardowe siedzenie), 280-540 mm (profilowane siedzenie)
Kolor ramy	Kremowy lub czarny
Jednostka sterująca	VR2