

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-joystickowy-ichair-mc2-1611-p-5736.html>



Wózek joystickowy ICHAIR MC2 1.611

Numer katalogowy **1.611**

Producent **Meyra**

Opis produktu

Przekonuje wszechstronnością oraz umożliwia łatwe, indywidualne dopasowanie do użytkownika

Komfort jazdy:

- Przyjemność z jazdy dzięki niezawodnym i mocnym silnikom „Made in Germany”
- Sprawnie funkcjonujące i wszechstronne sterowanie VR2 Standard, opcjonalnie R-Net
- Zróżnicowana twardość zawieszenia

Przyjazne serwisowanie:

- Montowane seryjnie ogumienie odporne na przebicie oraz dwuczęściowe felgi
- Łatwa konserwacja akumulatorów dzięki wyjmowanym skrzynkom
- Długowieczne oświetlenie LED

Wymiary użytkownika:

- Szerokość siedziska od 38–65 cm regulowana poprzez łatwe poszerzenie płyty siedziska i boczaków
- Regulowana sześciostopniowo głębokość siedziska od 40-56 cm
- ciężar użytkownika do 160 kg

Elektryczne możliwości regulacji:

- Komfort użytkownika dzięki elektrycznej regulacji kąta nachylenia oparcia o 60°
- Efektywne odciążenie dzięki elektrycznej regulacji kąta nachylenia siedziska o 26°

Komfort siedzenia:

- Zróżnicowane systemy siedzisk odpowiadają indywidualnym wymaganiom

System siedzisk ErgoSeat w różnych wymiarach

CECHY:

- wózek pokojowy z tylną amortyzacją na sprężynach,
- prędkość 6 km/h,
- tapicerka tekstylna,
- koła przednie 9", tylne 12,5" z felgą aluminiową,
- akumulatory żelowe 50Ah,
- oświetlenie,
- boczek z osłoną ubrania oraz regulowanym na wysokość podłokietnikiem,
- zdejmowane i odchylane podnóżki,
- ręczna regulacja kąta oparcia i siedziska.

OPCJE :

- mocniejsze akumulatory 73Ah,
- prędkość 10 km/h,
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia,
- anatomiczne siedziska,
- różnorodność końcówek joysticka (katalog strona 66),
- ozdobiona elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD,
- as bezpieczeństwa,
- zagłówek,
- stolik terapeutyczny,
- dodatkowe sterowanie dla opiekuna.

Szerokosc siedziska (cm)	38-65	Maksymalna waga użytkownika	160 (kg)
Glebokosc siedziska (cm)	40-56/40-56/50/48-53	Dopuszczalne nachylenie zjazdu	15%
Wysokosc oparcia (cm)	45-50/53-57/64/64	Koło przednie (cm)	26×7/23×7
Długość podudzia (cm)*	28-43/35-50/35-50/35-50	Koło tylne (cm)	35,6×7,5/32×6
Wysokość podłokietników (kod 106) (cm)*	24-35/18-29/14-25/18-29	Maksymalna wysokość przeszkody (cm)	6
Wysokość siedziska przód (cm)*	44-53/51-60/56-65/59-68	Promień skrętu (cm)	84
Długość z podnóżkiem/bez podnóżka (cm)	113/83	Prędkość (km/h)	6/10
Wymiary po złożeniu długość/min. wysokość (cm)	83/57	Moc silnika (W)	2×220, 2×300
Zasięg (km)**	maks. 40	Waga wózka (kg)***	100
		Maksymalny ciężar bagażu (kg)	10

* Siedzisko pasowe/ErgoSeat/ErgoStar/RECARO przy kącie nachylenia siedziska 4°

** W warunkach testowych: 6/10 km/h, bateria 73 Ah (20 godz)

*** Bez zagłówka i podłokietników