

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-joystickowy-ichair-mc3-1612-p-5737.html>



## Wózek joystickowy ICHAIR MC3 1.612

Numer katalogowy	<b>1.612</b>
Producent	<b>Meyra</b>

### Opis produktu

**Przekonuje wszechstronnością oraz umożliwia łatwe, indywidualne dopasowanie do użytkownika**

#### Komfort jazdy:

- Przyjemność z jazdy dzięki niezawodnym i mocnym silnikom „Made in Germany”
- Sprawnie funkcjonujące i wszechstronne sterowanie VR2 Standard, opcjonalnie R-Net
- Zróżnicowana twardość zawieszenia

#### Komfort siedzenia:

- Zróżnicowane systemy siedzisk odpowiadają indywidualnym wymaganiom
- System siedzisk ErgoSeat w różnych wymiarach

#### Stabilna 30 cm winda

#### Elektryczne możliwości regulacji:

- Komfort użytkowania dzięki elektrycznej regulacji kąta nachylenia oparcia o 60°
- Efektywne odciążenie dzięki elektrycznej regulacji kąta nachylenia siedziska o 35°

#### CECHY:

- wózek elektryczny terenowo-pokojowy,
- prędkość 6 km/h,
- akumulatory żelowe 50 Ah,
- tapicerka tekstylna,
- odchylane i zdejmowane podnóżki,
- podwójna amortyzacja sprężynowa z regulacją,
- boczek z osłoną ubrania i regulowanym na wysokość podłokietnikiem,
- koła przednie 10”, tylne 14” z felgą aluminiową,

- oświetlenie,
- ręczna regulacja kąta siedziska i oparcia.

#### OPCJE:

- mocniejsze akumulatory 73Ah,
- prędkość 10 km/h,
- elektryczna regulacja kąta podnóżków, siedziska i oparcia,
- anatomiczne siedziska,
- różnorodność końcówek joysticka (katalog strona 66),
- rozbudowana elektronika R-NET z wyświetlaczem LCD,
- pas bezpieczeństwa,
- zagłówek,
- stolik terapeutyczny,
- dodatkowe sterowanie dla opiekuna,
- elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda).

Szerokość siedziska (cm)	38-65	Maksymalna waga użytkownika (kg)	160
Głębokość siedziska (cm)*	40-56/40-56/50/48-53	Dopuszczalne nachylenie zjazdu	15%
Wysokość oparcia (cm)*	45-50/53-57/64/64	Koło przednie (cm)	26×7
Długość podudzia (cm)*	28-43/35-50/35-50/35-50	Koło tylne (cm)	35,6×7,5
Wysokość podłokietników (cm)*	24-35/18-29/14-25/18-29	Maksymalna wysokość przeszkody (cm)	6
Wysokość siedziska przód (cm)*	46-52/53-59/58-64/61-67	Promień skrętu (cm)	90
Długość z podnóżkiem / bez podnóżka (cm)	117/87	Prędkość (km/h)	6/10
Długość po złożeniu (cm)	87	Moc silnika (W)	2×220, 2×300
Min. wysokość po złożeniu (cm)	59	Zakres (km)**	Maks. 40/35
Waga wózka (kg)**	108	Maksymalny ciężar bagażu (kg)	10

\* Siedzisko pasowe/ErgoSeat/ErgoStar/RECARO

\*\* Bez zagłówek i podłokietników

\*\*\* W warunkach testowych: 6/10 km/h, bateria 73Ah (20 godz.)