

Link do produktu: <https://akmed.pl/wozek-ze-stopow-lekkich-v300-dl-p-1337.html>

Wózek ze stopów lekkich V300 DL



Numer katalogowy	V300 DL
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Bardzo często okazuje się w trakcie używania wózka, że trzeba zmienić pewne parametry żeby bardziej odpowiadał wymaganiom użytkownika, które z różnych przyczyn ulegają modyfikacji. Pacjent staje w takiej sytuacji przed nie lada problemem, męczyć się dalej z wózkiem albo wymienić wózek na nowy spełniający bieżące wymagania. VERMEIREN wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stworzył model V300, nowoczesną konstrukcję, która umożliwia w pewnym zakresie zmianę parametrów: jak głębokość siedziska, wysokość siedziska od ziemi, wysokość podparcia pod łokieć, środek ciężkości, oraz dla osób, które nie czują się stabilnie można zmienić kąt siedzenia i płyty podnóżka. Dla polepszenia stabilizacji tułowia wózek został w standardzie wyposażony w oparcie napinane na taśmach VELCRO co pozwala zmieniać napięcie oparcia. Standardowo jest również wyposażony w poduszkę siedzenia i poduszkę oparcia.

Zastosowanie adaptera koła tylnego jak w wózkach aktywnych umożliwia zmianę środka ciężkości w dużym zakresie, w ten sposób polepszyć manewrowalność wózka i poczuć się bardziej swobodnie.

V300 DL to wersja V300 w specyficznej konfiguracji. Standardowo wyposażony jest w opcje, które w V300 są opcjami dodatkowymi:

- Regulowany podłokietnik góra-dół B04,
- jedno kółko przeciw-wywrotne B78,
- regulowane rączki do pchania,
- barierka stabilizacyjna i wzmacniająca konstrukcję B90,
- poduszka w pokrowcu AirFlow składająca się z różnego rodzaju gęstości pianek.
- rączka hamulca składana.

Gwarancja jakości. V300 spełnia wysokie europejskie normy jakościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu: TUV, CERAH itp. Wózek jest również certyfikowany pod względem CRASH TESTU i spełnia normę ISO 7176-19.

Dodatkowo **V300 DL** oferuje te same funkcje co standardowy **V300**

- **Wytrzymałość wózka 130 kg**
- 4 wysokości siedziska od podłoża,
- 4 głębokości siedziska,
- 3 wysokości podparcia pod łokieć,
- 3 głębokości podparcia pod łokieć,

-
- 5 poziomów nachylenia siedziska.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki (c): czarny nylon

Szerokość siedziska: 39 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50

Kolor ramy (c): C80 niebieski